

Captează puterea solară.

Noile noastre cabluri pentru parcuri solare, SUNCONNECT asigură un flux continuu de energie, la fel ca răsăritul neîntrerupt al soarelui.





Noile noastre cabluri pentru parcuri solare, SUNCONNECT asigură un flux continuu de energie, la fel ca răsăritul neîntrerupt al soarelui.

Cu o izolație XLPE, noua noastră gamă de cabluri solare fără plumb SUNCONNECT, demonstrează o rezistență foarte mare împotriva temperaturilor ridicate și a expunerii la radiații UV. Ca să nu mai vorbim de rezistența dielectrică uimitoare. Proiectate pentru aplicații de curent alternativ și continuu și complet compatibile cu noile invertoare inteligente și cu sistemele de echipamente externe, cablurile SUNCONNECT sunt partenerul perfect pentru instalațiile fotovoltaice.



AC/DC

Proiectate pentru tensiuni de 1,8/3(3,6) kV AC | 1,5/1,5(1,8) kV DC.



Rezistență dielectrică ridicată

Izolația reticulată XLPE face ca acest cablu să fie foarte rezistent la solicitări electrice.



Reacția la foc

Rezistent la foc în conformitate cu seria de standarde IEC 60332-1.



Conductor de aluminiu

Izolație XLPE

Manta exterioară din PVC



Rezistent la intemperii

Proiectat pentru a fi utilizat atât în instalații electrice interioare sau exterioare, pe ploaie sau în bătaia soarelui arzător.



Compatibilitate deplină

Conceput pentru conectarea stringurilor panourilor fotovoltaice cu invertore inteligente, cutii de îmbinare și rețelele de utilități.



Reziliență pe timp de noapte


Proiectat pentru a rezista fluxului invers de curent în timpul nopții sau în condiții de lumină slabă.

Faceți clic sau scanați codul QR pentru
informații complete despre produs



PRYSMIAN

Birouri România
Strada Dragănești, Nr. 28,
Slatina, 230119
Telefon: +40 249 406 633
infocables-ro@prysmiangroup.com



ro.prysmiangroup.com

© All rights reserved by Prysmian 2024-01 | Version 2.

Datele tehnice, dimensiunile și greutatea pot fi modificate. Toate dimensiunile și valorile fără toleranțe sunt valori de referință. Specificațiile sunt destinate produsului furnizat de Prysmian: orice modificare sau alterare ulterioară a produsului poate da rezultate diferite. Informațiile conținute în acest document nu trebuie copiate, reeditate sau reproduse sub nicio formă, nici integral, nici parțial, fără acordul scris al Prysmian. Informațiile sunt considerate corecte în momentul emiterii. Prysmian își rezervă dreptul de a modifica această specificație fără o notificare prealabilă. Această specificație nu este valabilă din punct de vedere contractual decât dacă este autorizată în mod specific de Prysmian.

Follow us

